

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
Cepillo circular con mango Trenzado alambre de acero 0,50 mm, Tipo: 75X10

Datos de pedido

Número de pedido	574400 75X10
GTIN	4017359007266
Clase de artículo	57L

Descripción
Ejecución:

Alambre trenzado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste. Para desoxidado, decapado, desbarbado.

Ø del cepillo D_1 : 75 mm

Anchura de los filamentos L_1 : 12 mm

Longitud de guarnición H_1 : 15 mm

Número de trenzados: 18

Velocidad de giro máxima: 25000 min⁻¹

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H_1	15 mm
Ø del cepillo D_1	75 mm
Número de trenzados	18

Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	12 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular