

**Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613950 24
GTIN	4045197159885
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Ancho de llave	24 mm
altura máxima de boca h1	12 mm
Longitud llave L	280 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h <sub>2 máx.</sub>	16 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave