



Surtido de llaves de vaso medidas métricas/en pulgadas, cuadrado de 1/2 pulgada 45 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	638810
GTIN	4018754079445
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22. Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca de hasta 3/4 pulgada (medidas americanas).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 22 uds. N.º 642100

tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 17 uds. N.º 642400

tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000

tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Altura: 53 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 10-34 mm

Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 3/8-1.1/4 pul

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	45
Medidas anchos de llave	métrica y anglosajona
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-34 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	3/8-1.1/4 pul
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	540 mm
Anchura	290 mm
Altura	53 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13/16 pulg.	642400 13/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642100 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642100 24
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/16 pulg.	642400 1.1/16
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642100 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642100 17
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 9/16 pulg.	642400 9/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642100 34
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 25 mm	642100 25
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642100 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642100 32
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642100 18

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642100 11
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/8 pulg.	642400 1.1/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642100 30
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 25/32 pulg.	642400 25/32
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 5/8 pulg.	642400 5/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642100 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 3/4 pulg.	642400 3/4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642100 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 7/8 pulg.	642400 7/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 7/16 pulg.	642400 7/16
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.1/4 pulg.	642400 1.1/4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642100 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642100 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19/32 pulg.	642400 19/32
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo	640100
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1.3/16 pulg.	642400 1.3/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 3/8 pulg.	642400 3/8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 20 mm	642100 20
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 23 mm	642100 23
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642100 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1/2 pulg.	642400 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642100 27
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 28 mm	642100 28
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 26 mm	642100 26
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642100 22

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11/16 pulg.	642400 11/16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 1 pulg.	642400 1
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15/16 pulg.	642400 15/16