



## Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 27mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614200 27
GTIN	4018754019359
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

#### Drive. Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 614600

### Descripción técnica

Lado del anillo AS-Drive	sí
Ancho de llave	27 mm
altura máxima de boca h1	12 mm

Longitud llave L	385 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	18 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave