

Garant
Fresa copiadora 7° positivo, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 42/5mm


Datos de pedido

Número de pedido	212140 42/5
GTIN	4045197888914
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.

- **Alta precisión de concentricidad y planeidad.**
- **Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.**

Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

$a_{p\text{ máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Ø D ₃	32 mm
Longitud total L _{tot}	42 mm
Ø de corte D _c	42 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Refrigeración interior	sí
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Plaquita de corte adecuada	RD..1003
Rosca de alojamiento M	M16
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP