



Interfaz palpador de medición



Datos de pedido

Número de pedido	434719
GTIN	7630041115246
Clase de artículo	45C

Descripción

Ejecución:

Interfaz para la transmisión y la gestión de datos de medición de palpadores de medición. Posibilidad de conexión directa a interfaz USB.

- **Posibilidad de introducir valores límite. Funciones sencillas +A, -A, +A+B, +A-B.**
- **Exportación de datos en formato .csv.**
- **Posibilidad de conexión de hasta 64 palpadores de medición a través de conexión en serie USB de varias interfaces.**
- **Entrada de señales de medición palpador de medición TESA.**
- **Salida de señales de medición digital, RS232.**
- **Capacidad de medición conmutable: 2 mm, 5 mm.**

Aplicación:

Para la vigilancia y el control centralizado de procesos de dispositivos de medición multipunto en cadenas de medición.

Suministro:

Software TIS
 Interfaz: Conexión RS232C
 Interfaz: Interfaz USB
 Longitud: 172 mm
 Anchura: 155 mm
 Altura: 55 mm

Descripción técnica

Altura	55 mm
Anchura	155 mm
Longitud	172 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Tipo de producto	Concentrador

Servicios

Marcación Rotulación por láser TIPO	018940
-------------------------------------	--------