



## Lima triangular, corte 3, Longitud sin espiga: 150mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 511220 150    |
| GTIN              | 4045197889430 |
| Clase de artículo | 52A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las **limas no abombadas** tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.

**Picada por todos los lados; salida semiroma.**

#### Aplicación:

La **lima de calidad** para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

#### Norma:

**DIN 7261 Form C**

### Descripción técnica

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Anchura                         | 11 mm                       |
| Longitud sin cola               | 150 mm                      |
| Atributo del nombre de producto | corte 3                     |
| Corte                           | 3                           |
| Forma                           | C                           |
| Descripción de la forma         | triangular, salida semiroma |
| Superficies de lima             | 3                           |
| incl. mango lima                | no                          |
| Norma                           | DIN 7261                    |
| Tipo de producto                | Lima de taller              |

## Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |

## Accesorios

|   |               |
|---|---------------|
| Mango de lima ergonómico 2K Longitud total 110 mm     | 519600 110    |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 80X20 mm        | 576000 80X20  |
| Mango plástico para limas Longitud total 90 mm        | 519510 90     |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 100X25 mm       | 576000 100X25 |
| Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm | 519400 120    |
| Mango plástico para limas Longitud total 110 mm       | 519550 110    |
| Mango plástico para limas Longitud total 100 mm       | 519510 100    |
| Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm       | 576000 115X40 |