

**Llave de impacto, Tipo: GDR12110****Datos de pedido**

Número de pedido	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Atornillador de impacto rotativo con batería.

- **Giro a derecha / izquierda.**
 - **Indicador del estado de carga de la batería.**
- Atornilladores reversibles de impacto **compactos de alta precisión.**
- **Manejo perfecto gracias a la longitud constructiva corta.**
 - **Mayor precisión: Power-Control de 2 niveles para evitar el apriete excesivo de tornillos pequeños.**
 - **Vida útil más larga gracias a la tecnología de motor EC sin escobillas.**
 - **Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo, incluso en lugares oscuros.**

Ventaja:

Manejo perfecto gracias a su corta longitud.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073851-073859.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	2600 min ⁻¹
Peso	0,9 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Frecuencia de impactos	0 - 3100 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	110 Nm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress	GDR 12V-110
Tensión de batería	12 V
Vibraciones máximas según EN	10 m/s ²
Portaherramientas perfil de accionamiento	Hexágono interior
Empleo típico	Strong
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M12
Capacidad de la batería	3 Ah
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1200 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V

073855 B12