



**Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 25X55**



**Datos de pedido**

Número de pedido	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Clase de artículo	08M

**Descripción**

**Ejecución:**

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.

La **3M™ 425** se puede retirar en gran medida sin dejar residuos y se adapta a superficies curvadas e irregulares gracias a su flexibilidad.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Masa adhesiva: Acrilato

Color: plateado

Longitud: 55 m

Anchura: 25 mm

Espesor: 0,12 mm

**Descripción técnica**

Color	plateado
Quality Dress	425

## Hoja de datos

Espesor	0,12 mm
Anchura	25 mm
Longitud	55 m
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
resistente a altas temperaturas hasta	-55 - 155 °C
Temperatura de almacenamiento	20 °C
con forro	no
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	termoconductor
Masa adhesiva	Acrilato
Capacidad de estiramiento	6 %
Fecha de consumo preferente	24 mes
Resistencia a la tracción	4,9 N/mm
Material de base	Aluminio
Humedad del almacén	50 %
Adherencia de acero	0,59 N/mm
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Apantallar
Aplicación	Revestir
Aplicación	Sellar
Aplicación	Ribetear
Tipo de producto	Cinta adhesiva