



Taladro-atornillador especial con batería, Tipo: GWB1210



Datos de pedido

Número de pedido	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador angular de batería Bosch

- Tecnología de iones de litio Bosch de primera categoría.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- **Muy compacto: corto, cabeza ajustable en 5 posiciones con portabrocas de bloqueo automático 10 mm.**
- **Número de revoluciones elevado de 0 a 1300 rpm para un progreso rápido en el trabajo: óptimo para taladrados, freno de motor.**

Ventaja:

Para zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye cargador, L-BOXX 102, inserto L-BOXX de 1/2 para los accesorios, inserto L-BOXX de 1/2 para el dispositivo.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y n.º 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Portaherramientas	Ø 1,0 – 10 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress	GWB1210

Par de giro máximo duro	11 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 1300 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Forma constructiva	Taladro-destornillador angular
Peso	1,2 kg
Empleo típico	Medium
Ø máximo de taladrado espiral en madera	10 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V

073851 B12