

**Prolongación, 1/2 pulgada, Longitud total: 75mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 641000 75 |
| GTIN | 4018754013005 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadradillo macho biselado y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego". Con "cuello" para alojamiento estable.

Norma:**DIN 3123-B 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 641029

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------------|
| Longitud total | 75 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Tipo de producto | Anillo patrón |

