

**Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBird® Pro, Tipo:****Datos de pedido**

Número de pedido	770530
GTIN	4007081042482
Clase de artículo	74A

Descripción**Ejecución:**

Aparato inalámbrico para tuercas remachables hasta M10 aluminio, M8 acero y M6 acero fino.

Ventaja:

Muy potente, rendimiento elevado por cada carga de batería. Retorcimiento fácil y seguro de tuercas remachables. Mando electrónico de la carrera de ajuste empleada. Sistema de cambio rápido para espigas de rosca.

Suministro:

Incluye 1 espiga de rosca y boquilla de cada tam. M4, M5 y M6, 1 llave de hexágono interior, batería deslizante de iones de litio n.º 770529 y cargador n.º 770528 tam. 2 en estuche de plástico.

Fuerza de remachado: 15000 N

Capacidad de la batería: 18 Ah

Tensión de batería: 2,1 V

Peso incluida batería: 2,3 kg

Descripción técnica

Fuerza de remachado	15000 N
---------------------	---------

Peso incluida batería	2,3 kg
Tensión de batería	2,1 V
Capacidad de la batería	18 Ah
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,1 Ah	770529 2,1
Cargador Tipo 2	770528 2