



## Remachadora para remaches ciegos con batería PowerBird® Pro



### Datos de pedido

Número de pedido	770507
GTIN	4007081942706
Clase de artículo	74A

### Descripción

#### Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

#### Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

#### Suministro:

Incluye batería de deslizamiento de iones de litio n.º 770529 y cargador n.º 770528 tam. 2 en maletín de plástico. Boquillas 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 y 17 / 45.

Carrera de aparato: 25 mm

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta: 6,4 mm

Fuerza de remachado: 15000 N

Capacidad de la batería: 18 Ah

Tensión de batería: 2,1 V

Peso incluida batería: 2 kg

### Descripción técnica

Carrera de aparato	25 mm
Fuerza de remachado	15000 N

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Peso incluida batería	2 kg
Capacidad de la batería	18 Ah
Tensión de batería	2,1 V
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

## Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,1 Ah	770529 2,1
Cargador Tipo 2	770528 2