

**Garant**
**Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 15 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	614700 15
GTIN	4045197160003
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Lado de anillo acodado profundamente.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

**Drive. Ventajas:**

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 215 mm

altura máxima de boca h1: 7 mm

Altura máxima del anillo h<sub>2máx.</sub>: 11 mm

**Descripción técnica**

Longitud llave L	215 mm
altura máxima de boca h1	7 mm
Ancho de llave	15 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	11 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave