

Calibre liso Pasa / No pasa Cromado sólido H7, Ø nominal: 50mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484040 50 |
| GTIN | 2050001936691 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Lado Pasa con superficies de medición de cromado duro. Se obtiene una duración aprox. 8 veces superior.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

· **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Campo de tolerancia | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Calidad | 7 |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| medida nominal | 50 mm |
| Calibración | M2 |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |

Servicios

| | |
|---|-----------|
| Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028340 60 |
| CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028300 60 |