

**Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: GSB1215****Datos de pedido**

Número de pedido	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Atornillador de batería robusto y manejable con un peso de solo **1 kg**.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador y bolsa de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 ss. y 073866 ss.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Quality Dress: GSB 12V-15

Capacidad de la batería: 2 A·h

Tensión de batería: 12 V

Construcción del motor: Motor con escobillas

Par de giro máximo blando: 15 N·m

Par de giro máximo duro: 30 N·m

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tensión de batería	12 V
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1300 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 380 min ⁻¹
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	< 2,5 m/s ²
Capacidad de la batería	2 A·h
Par de giro máximo blando	15 N·m
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Construcción del motor	Motor con escobillas
Peso	1 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	10,5 m/s ²
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Par de giro máximo duro	30 N·m
Gama de sujeción del mandril	1 - 10 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	10 mm
Quality Dress	GSB 12V-15
Empleo típico	Medium
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B12 V

073851 B12

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B12 V

073852 B12

Cargador de batería Tipo AL1130CV

073866 AL1130CV