

**MIRKA****Lijadora excéntrica compacta con batería AROS-B 150NV, Tipo: AROS-B****Datos de pedido**

Número de pedido	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

**Lijadora roto-orbital de batería, sin escobillas**, con una carrera de 5,0 mm para un mecanizado flexible e inalámbrico. Apta para el rectificado en seco y en húmedo. Diseño ergonómico óptimo.

- **Cambio rápido del plato gracias al sistema Quick-Lock.**
- **Tiempo de funcionamiento hasta 16 h en el uso industrial.**
- **Carga rápida de la batería en 45 min.**
- **Bajo nivel de ruido y de vibraciones.**

**Suministro:**

2 baterías de 10,8 V / 2,5 Ah, cargador y plato lijador 32 mm.

**Nota:**

Encontrará muelas abrasivas adecuadas en n.º 567803 y n.º 567902 en el grupo 56.

**Descripción técnica**

Nivel sonoro de funcionamiento	62 dB
Vibraciones máximas según EN	1,9 m/s <sup>2</sup>
Carrera	5 mm
Número de revoluciones	4000 - 8000 min <sup>-1</sup>

Tensión de batería	10,8 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah
Diámetro máximo	32 mm
Quality Dress	AROS-B 150NV
Suministro de energía	a batería
Peso	0,6 kg
Serie	AROS
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

## Accesorios

Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 240	567803 240
Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 400	567803 400
Muela ABRALON™ Granulación 2000	567902 2000
Muela ABRALON™ Granulación 360	567902 360
Muela ABRALON™ Granulación 500	567902 500
Muela ABRALON™ Granulación 1000	567902 1000
Muela ABRALON™ Granulación 4000	567902 4000
Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 320	567803 320
Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 180	567803 180
Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 80	567803 80
Disco de lijado con adherenciaABRANET® Granulación 120	567803 120