



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 50 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	638610
GTIN	4018754331321
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M22. Bujías de 16 y 20,8 mm.

Tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 23 uds. N.º 642100

tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Insertos para llaves de vaso extra largos, de 12 caras: 7 uds. N.º 642500

tam. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Vasos para bujías: 2 uds. N.º 642450

tam. 16; 20,8

Insertos para llaves de vaso con articulación cardán: 6 uds. N.º 642600

tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Vasos de punta de 6 caras: 5 uds. N.º 643200

tam. 4; 5; 6; 8; 10

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000

tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Mango articulado: 1 ud. n.º 641200 tam. 396
 Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2
 Almacenamiento en: Caja de chapa de acero
 Altura: 53 mm
 Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
 Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 8-34 mm
 Intervalo de ancho de llave hexagonal: 4-10 mm

Descripción técnica

Número de piezas	50
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-10 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	540 mm
Anchura	290 mm
Altura	53 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642100 30
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642100 18
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642500 17
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642100 27
Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642600 17

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642100 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 28 mm	642100 28
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642600 19
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 26 mm	642100 26
Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642600 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642100 11
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642100 17
Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642450 16
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642500 24
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642500 18
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642100 14
Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642600 18
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 20 mm	642100 20
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642100 22
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642500 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 25 mm	642100 25
Vaso de 6 caras articulado, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642600 13
Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	642450 20,8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642100 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642100 32
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642100 24
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643200 5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642100 34
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643200 4
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642100 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642100 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 23 mm	642100 23
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642500 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642100 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642100 13
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642500 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642100 19
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642500 27
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642100 10