



Taladro-atornillador de batería ProCORE, Tipo: GSR1885C



Datos de pedido

Número de pedido	070245 GSR1885C
GTIN	3165140866880
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador a batería

- **Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.**
- **Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.**
- **Softgrip.**

KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género y freno de motor. Portabrocas metálico Auto-Lock de 13 mm. Par de giro elevado.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador, maleta de transporte, clip para cinturón, soporte para punta.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 ss. y 073866 ss.

Embalaje: Maleta organizada (caja L)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Quality Dress: GSR 18V-85C

Construcción del motor: Motor sin escobillas

Capacidad de la batería: 5 A·h

Tensión de batería: 18 V

Par de giro máximo blando: 47 N·m

Par de giro máximo duro: 85 N·m

Descripción técnica

Par de giro máximo blando	47 N·m
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Capacidad de la batería	5 A·h
Quality Dress	GSR 18V-85C
Embalaje	Maleta organizada (caja L)
Tensión de batería	18 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 480 min ⁻¹
Peso	2,2 kg
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Par de giro máximo duro	85 N·m
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 2100 min ⁻¹
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en madera	82 mm

Accesorios

073854 B18

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B18 V

Cargador de batería Tipo 1880CV

073866 1880CV

Starter-Set Wireless Charging Tipo GAL1830W

073862 GAL1830W