



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Escalera de tijera con peldaños, de aluminio, de ascenso por los dos lados, Cantidad de barrote: 2X10



Datos de pedido

Número de pedido	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Clase de artículo	98G

Descripción

Ejecución:

Largueros de tubo rectangular, peldaños cuadrados estriados 30x30 mm, rebordeado permanente con los largueros, guía de largueros cónica para la máxima estabilidad. Extremos superiores de los largueros con tapones. Zapata de escalera antideslizante nivello®. Gran estabilidad gracias al seguro contra apertura mediante 2 correas de perlón de alta resistencia, lengüetas de seguro de transporte. Bisagras de acero galvanizado con racor.

Norma:

DIN EN 131.

Descripción técnica

Peso	13,3 kg
Anchura inferior exterior	0,65 m
Modelo peldaño	Barrote
Transitabilidad	por los dos lados

Profundidad de peldaño/escalón	30 mm
Altura de trabajo aprox.	3,3 m
Longitud de escalera	2,95 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera