



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Escalera de tijera con peldaños, de aluminio, de ascenso por los dos lados, Cantidad de barrotos: 2X12



### Datos de pedido

Número de pedido	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Clase de artículo	98G

### Descripción

#### Ejecución:

Largueros de tubo rectangular, peldaños cuadrados estriados 30x30 mm, rebordeado permanente con los largueros, guía de largueros cónica para la máxima estabilidad. Extremos superiores de los largueros con tapones. Zapata de escalera antideslizante nivello®. Gran estabilidad gracias al seguro contra apertura mediante 2 correas de perlón de alta resistencia, lengüetas de seguro de transporte. Bisagras de acero galvanizado con racor.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Descripción técnica

Transitabilidad	por los dos lados
Peso	16 kg
Anchura inferior exterior	0,7 m
Longitud de escalera	3,51 m

Altura de trabajo aprox.	4,8 m
Profundidad de peldaño/escalón	30 mm
Modelo peldaño	Barrote
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera