



Destornillador de impacto con batería, Tipo: M18BRAIW/0



Datos de pedido

Número de pedido	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Atornilladores de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética.

Carcasa metálica estable y **empuñadura central ergonómica con apoyo suave**. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. **Sistema electrónico REDLINK PLUS™** – gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

Taladro-atornillador de impacto M18 BRAIW-0 con asiento para punta Hex de 3/8 pulgada.

- **Taladro-atornillador de impacto de solo 307 mm de longitud.**
- **2 marchas para una flexibilidad máxima.**

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073808.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	14,8 m/s ²
Portaherramientas dimensiones	3/8 pul
Par de giro máximo 2º escalón	76 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 2400 min ⁻¹
Quality Dress	M18BRAIW-0
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Empleo típico	Strong
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 3400 min ⁻¹
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M14
Tipo	M18BRAIW/0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Par de giro máximo 1er escalón	40 Nm
Tensión de batería	18 V
Peso	1,1 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
adecuado para material	Acero
Frecuencia de impactos	0 - 2400 min ⁻¹
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18