



## Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418702 200
GTIN	4059192058371
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura. Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada  $\varnothing$  1,5 mm, 5 mm largo.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Cable de datos n.º 498940.

### Descripción técnica

Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Longitud de puente	100 mm

Altura de las cifras pantalla LCD	8,5 mm
Calibración	A1
Lectura conmutable	0,01 mm
Capacidad de medición	0 mm
Sección transversal regleta graduada	16×4 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistema MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Puente adicional 300 mm	418610