

**Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: GLIVARI****Datos de pedido**

Número de pedido	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Lámpara LED de batería muy compacta con cabezal de lámpara orientable. Posibilidad de modificar el rayo de luz (concentrado/difuso) y 9 ángulos de iluminación.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Quality Dress	GLI VARI luz LED
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	300 g
Corriente de alumbrado	420 lm

Bombilla	Módulo LED
Suministro de energía	a batería
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18