

Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: 92604200



Datos de pedido

Número de pedido	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Clase de artículo	03G

Descripción

Ejecución:

Lámpara LED de batería compacta con cabezal de lámpara orientable. Compatible con todas las baterías de iones de litio Fein de 12-18 V.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073832 y n.º 073845.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V

Quality Dress: ALED 12-18V Corriente de alumbrado: 300 lm

Corriente de alumbrado nivel 2: 100 lm Cantidad de baterías contenidas: 0

Tipo batería: lon de litio Tensión de batería: 12 V

Descripción técnica

Corriente de alumbrado nivel 2	100 lm

Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	ALED 12-18V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	130 g
Corriente de alumbrado	300 lm
Suministro de energía	CON BATERÍA
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Cargador de batería Tipo FE50	073845 FE50
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE14 V	073838 FE14
Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073838 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073836 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073837 FE12
Cargador de batería Tipo FE30	073845 FE30

Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE12 V

073836 FE12