

**Sierra de calar, Tipo: GST25M****Datos de pedido**

Número de pedido	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS. Sierra de calar en **forma de arco**, especialmente apropiada para el **mecanizado de metal**. Carrera corta para una extraordinaria suavidad de marcha. Con movimiento pendular en 2 niveles y sistema de regulación electrónico.

Suministro:

Incluye juego de hojas de sierra de 15 piezas para metal, aluminio y acero inoxidable, protección contra astillado, destornillador acodado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073808 – 073840.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: GST 25 Metal

Consumo de potencia: 670 W

Número de carreras: 500 - 2600 min⁻¹

Potencia máxima de la sierra acero: 15 mm

Potencia máxima de la sierra madera: 80 mm

Elevación pendular: doble

Descripción técnica

Hojas de sierra de calar adecuadas	588400 – 588551
Consumo de potencia	670 W
Potencia máxima de la sierra acero	15 mm
Particularidad	Sierra de calar para metales
Longitud	265 mm
Elevación pendular	doble
Potencia máxima de la sierra madera	80 mm
Quality Dress	GST 25 Metal
Altura	206 mm
Longitud de cable	2,3 m
Número de carreras	500 - 2600 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	3,5 m/s ²
Cambio de herramienta sin herramientas	Sí, sistema SDS
Peso	2,7 kg
Embalaje	Maleta de transporte
Forma constructiva	Forma de arco
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra