



## Escalera universal de aluminio, 4 partes, con travesaño, Cantidad de barros: 14



### Datos de pedido

Número de pedido	966105 14
GTIN	4031405313149
Clase de artículo	98G

### Descripción

#### Ejecución:

Escalera de pared, escalera de tijera y plataforma de trabajo en un solo equipo. Para el uso como plataforma de trabajo se requieren un revestimiento y una barandilla (a consultar por separado). 6 bisagras de acero con bloqueo automático garantizan la seguridad en el uso. Distancia entre peldaños 280 mm. Estabilidad y seguridad elevada en el trabajo gracias a los 2 travesaños de trabajo nivello® y las zapatas de escalera antideslizantes nivello® en ambos lados. Los travesaños se adjuntan sueltos y se atornillan doblemente en el extremo inferior del larguero.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

#### Nota:

Para estas escaleras se suministran travesaños adaptados según la norma.

### Descripción técnica

Profundidad en estado plegado	0,25 m
Longitud de escalera extendida	4,2 m

Anchura en estado plegado	1,23 m
Cantidad de peldaños	2×3 + 2×4
Altura de trabajo escalera de tijera aprox.	5,3 m
Anchura travesaño	0,93 m
Peso	15 kg
Longitud en estado plegado	0,35 m
Longitud de la escalera como escalera de tijera	2,02 m
Altura como plataforma de trabajo	0,99 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple