



Sierra circular con batería, Tipo: M18FMCS



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Soporte integrado para la llave de hexágono interior.

Sierra circular para metal con batería de alta potencia y manejable de 18 V / 5,0 Ah para cortar tubos, perfiles, barras roscadas y canales para cables.

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para velocidades de corte más rápidas.**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.**
- **Gancho metálico para la suspensión sencilla y segura del aparato.**
- **Corte frío sin rebabas ni chispas.**
- **Ajuste de la profundidad de corte sin necesidad de herramientas, para cortes de 1 a 57 mm.**

Suministro:

Incluye cargador, llave de hexágono interior, hoja de sierra de MD de 34 dientes y maleta de transporte (HD-Box).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073814 y del n.º 073839. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada en el n.º 078212, tam. 150X20T34.

Descripción técnica

Ø de hoja de sierra	150 mm
---------------------	--------

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máximo 90°	57 mm
Velocidad de giro máxima	3900 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Peso	2,8 kg
Capacidad de la batería	5 Ah
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Quality Dress	M18FMCS-502X
Ejecución	Sierra circular manual
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C