



## Amoladora recta batería, Tipo: M18FDG



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 077280 M18FDG |
| GTIN              | 4002395287017 |
| Clase de artículo | 03L           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Potente rectificadora recta con batería de 18V / 5,0 Ah** con motor sin escobillas POWERSTATE™.

- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección contra sobrecargas digital para un mayor rendimiento.**
- **Batería REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales.**
- **Asiento universal para todos los accesorios de 6 y 8 mm corrientes en el mercado.**
- **Diseño muy esbelto para una mayor comodidad para el usuario.**
- **Rejillas de protección contra el polvo intercambiables protegen al motor y alargan su vida útil.**
- **Cuello de husillo con recubrimiento de caucho para una comodidad adicional para el usuario.**
- **Protección contra el re arranque.**

#### Suministro:

Incluye cargador, pinza portapieza 6 mm, pinza portapieza 8 mm, llave de boca SW 15 / SW 17, 2 rejillas protectoras contra el polvo, caja HD.

#### Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran en el n.º 073811 y sig.

Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.

Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.

Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

### Descripción técnica

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Preselección electrónica de la velocidad de giro  | no                                |
| Capacidad de la batería                           | 5 Ah                              |
| Tensión de batería                                | 18 V                              |
| Vibraciones máximas según EN                      | 3,4 m/s <sup>2</sup>              |
| Quality Dress                                     | M18FDG-502X                       |
| Ø máximo pinza portapieza                         | 6 - 8 mm                          |
| Peso                                              | 2,1 kg                            |
| Intervalo de revoluciones                         | 27000 min <sup>-1</sup>           |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V             |
| Cantidad de baterías contenidas                   | 2                                 |
| Tipo batería                                      | Ion de litio                      |
| Suministro de energía                             | Con batería                       |
| Embalaje                                          | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) |
| Tipo de producto                                  | Lijadora recta                    |

---

## Accesorios

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cargador de batería Tipo M1218C  | 073840 M1218C  |
| Cargador de batería Tipo M1218FC | 073840 M1218FC |