BOSCH

Amoladora angular pequeña GWS Batería, Tipo: 12-76

Datos de pedido

Número de pedido	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:
Amoladora angular pequeña con batería de 12 V / 3,0 Ah, extremadamente manejable, con **discos de corte pequeños de Ø 76 mm** (diámetro de perforación 10 mm) para el uso en espacios restringidos. Con motor EC de alta potencia, bloqueo de husillo.
Suministro:
Incluye L-BOXX, inserto L-BOXX de 1/2 para batería y cargador, cargador rápido GAL 12 V-40 Professional, 2 discos de corte aglomerados con resina sintética, 1 disco de corte de metal duro, Expert for Inox, 76×10×1 mm, caperuza protectora.
Nota:
Encontrará discos de corte pequeños y mandrinos de sujeción adecuados a partir del n.º 563050.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	19500 min^{-1}
Vibraciones máximas según EN	13,5 m/s^2
Capacidad de la batería	3 Ah
Peso	0,9 kg
Profundidad de corte máxima	16 mm

Construcción del motor	motor EC sin escobillas
∅ máximo de muela	76 mm
Tensión de batería	12 V
Quality Dress	GWS 12V-76
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
∅ de la perforación de la hoja de la sierra	10 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Disco de corte pequeñoPREMIUM*** EXTRA ESTRECHO ∅ de muela 75 mm	563050 75
Mandrino de sujeción para discos de corte pequeños adecuado para ∅ de agujero 10 mm	563070 10
Disco de corte pequeñoPREMIUM*** EXTRA ESTRECHO ∅ de muela 50 mm	563050 50
Disco de corte pequeñoPREMIUM*** EXTRA ESTRECHO ∅ de muela 63 mm	563050 63
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12
Mandrino de sujeción para discos de corte pequeños adecuado para ∅ de agujero 6 mm	563070 6