



## Muela abrasiva a láminas 969F Cubitron™ II, plato de tejido de vidrio plano, Ø 115 mm, Granulación: 40



### Datos de pedido

Número de pedido	565495 40
GTIN	4054596196889
Clase de artículo	53F

### Descripción

#### Ejecución:

Revestido con grano de cerámica **Cubitron™ II de forma precisa** para **un una capacidad de rectificado y una durabilidad máximos.**

Ideal para trabajos de cantos.

#### Aplicación:

Ideal para **rectificado rápido y frío** de aceros de difícil arranque de virutas con potentes lijadoras angulares.

### Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	40
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	plano
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		