

Garant**pie magnético, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	440620 1
GTIN	4045197889577
Clase de artículo	41D

Descripción**Ejecución:**

Pie magnético con base prismática y panel posterior. Potente imán con conmutador giratorio ergonómico. **Encapsulado de plástico fácil de agarrar** del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.

Descripción técnica

Anchura	56 mm
Orientación rosca de conexión	lateral
Rosca de conexión	M8
Longitud	75 mm
Ejecución	Imán de conmutación
Fuerza de retención	1000 N
Altura	58 mm
Tipo de producto	Pie magnético

