


Calibre para chavetas en ejes con medida intermedia y ajuste ISO, Tipo: A



Datos de pedido

Número de pedido	484407 A
GTIN	2050001937308
Clase de artículo	48B

Descripción

IMPORTANTE: el artículo se puede configurar

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.

Para tamaño intermedio o tolerancia numérica.

Calibre para ranuras en ejes con medida intermedia y ajuste ISO, p. ej., n.º 484407 tam. **15,8 m6**.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Margen de selección medida nominal: 3,001 - 5,999 mm

Descripción técnica

medida nominal	3,001 - 5,999 mm
Campo de tolerancia	A
Campo de tolerancia	B
Campo de tolerancia	C
Campo de tolerancia	CD
Campo de tolerancia	D
Campo de tolerancia	E
Campo de tolerancia	EF

Campo de tolerancia	F
Campo de tolerancia	FG
Campo de tolerancia	G
Campo de tolerancia	H
Campo de tolerancia	J
Campo de tolerancia	JS
Campo de tolerancia	M
Campo de tolerancia	K
Campo de tolerancia	N
Campo de tolerancia	P
Campo de tolerancia	S
Campo de tolerancia	R
Campo de tolerancia	T
Campo de tolerancia	U
Campo de tolerancia	X
Campo de tolerancia	V
Campo de tolerancia	FG
Campo de tolerancia	Z
Campo de tolerancia	ZA
Campo de tolerancia	ZC
Campo de tolerancia	ZB
Calidad	7
Calidad	8
Calidad	9
Calidad	10
Calidad	11
Calidad	12
Calidad	13
Campo de tolerancia	A

Campo de tolerancia	G
Campo de tolerancia	H
Campo de tolerancia	J
Campo de tolerancia	JS
Campo de tolerancia	K
Campo de tolerancia	M
Campo de tolerancia	N
Campo de tolerancia	P
Campo de tolerancia	R
Campo de tolerancia	S
Campo de tolerancia	B
Campo de tolerancia	T
Campo de tolerancia	U
Campo de tolerancia	V
Campo de tolerancia	X
Campo de tolerancia	Y
Campo de tolerancia	Z
Campo de tolerancia	ZA
Campo de tolerancia	ZB
Campo de tolerancia	ZC
Campo de tolerancia	C
Campo de tolerancia	CD
Campo de tolerancia	D
Campo de tolerancia	E
Campo de tolerancia	EF
Campo de tolerancia	F
Campo de tolerancia	FG
Calibración	L6
Tipo de producto	Calibre para ranuras en ejes

Servicios

Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 20 mm	018400 20
Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	019620 60
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 20 mm	028300 20
Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028340 60