

Garant**Brazo articulado hidráulico (sin pie magnético), Alcance del brazo: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	440610 400
GTIN	4045197889591
Clase de artículo	41D

Descripción**Ejecución:**

Soporte de medición hidráulico con apriete central - todas las articulaciones son bloqueadas de forma rígida por el botón giratorio central. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular en continuo. **Volante engomado de gran tamaño** (Ø 54 mm) para facilitar el bloqueo y desbloqueo de la sujeción. Los brazos articulados se pueden girar en 360° y orientar en 180° en el asiento para reloj comparador y son apropiados para relojes comparadores con Ø de vástago 6 y 8 mm o prisma.

Leyenda:**Apriete central hidráulico**

con volante ergonómico

Ajuste preciso

en el asiento para reloj comparador

Articulación esférica**Pie magnético**

con encapsulado de plástico

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.

Descripción técnica

Alcance del brazo	400 mm
Rosca de conexión	M8
Fuerza de retención	1000 N
Tipo de producto	Soporte de medición

Accesorios

Volante de recambio Tipo A	440626 A
Pistón de recambio Tipo 4	440830 4
Mango en estrella Tipo 4	440850 4
Tornillo de apriete M3 para soporte de reloj comparador	440858
Tornillo de regulación M4×0,35 para soporte de reloj comparador	440859
Soporte de reloj comparador	440860
Juego de anillos de obturación Tipo 1	440855 1