

Garant**Soporte de medición hidráulico (con pie magnético), Alcance del brazo: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	440600 400
GTIN	4045197889812
Clase de artículo	41D

Descripción**Ejecución:**

Soporte, incluido pie magnético con **conmutador giratorio ergonómico**. Imán de ferrita de alta potencia con superficies de apoyo rectificadas en la parte posterior y lado inferior de prisma rectificado para permitir también la aplicación en árboles y cuerpos cilíndricos. **Encapsulado de plástico fácil de agarrar** del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.

Soporte de medición hidráulico con apriete central - todas las articulaciones son bloqueadas de forma rígida por el botón giratorio central. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular en continuo. **Volante engomado de gran tamaño** (Ø 54 mm) para facilitar el bloqueo y desbloqueo de la sujeción. Los brazos articulados se pueden girar en 360° y orientar en 180° en el asiento para reloj comparador y son apropiados para relojes comparadores con Ø de vástago 6 y 8 mm o prisma.

Suministro:

Brazo articulado n.º 440610 400 y pie magnético n.º 440620 1.

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura.

En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.

Descripción técnica

Fuerza de retención	1000 N
Rosca de conexión	M8
Pie magnético anchura	56 mm
Pie magnético longitud	75 mm
Pie magnético altura	58 mm
Alcance del brazo	400 mm
Orientación rosca de conexión	lateral
Tipo de producto	Soporte de medición

Accesorios

Volante de recambio Tipo A	440626 A
pie magnético Tipo 1	440620 1
Brazo articulado hidráulico (sin pie magnético) Alcance del brazo 400 mm	440610 400
Pistón de recambio Tipo 4	440830 4
Mango en estrella Tipo 4	440850 4
Tornillo de apriete M3 para soporte de reloj comparador	440858
Tornillo de regulación M4x0,35 para soporte de reloj comparador	440859
Soporte de reloj comparador	440860
Juego de anillos de obturación Tipo 1	440855 1