

**Garant****Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	444000 600
GTIN	4045197889836
Clase de artículo	41F

**Descripción****Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Posibilidad de trazado a partir de 0; por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Indicador LCD fácilmente legible y de alto contraste, 11 mm. Incl. salida de datos. Incl. ajuste fino y tornillo de sujeción.

**Modelo de texto publicitario:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción. Indicador LCD fácilmente legible y de alto contraste, 11 mm. Incl. salida de datos.

**Función:**

- **Posición cero en cualquier posición**

- **Preajuste**
- **Cambio mm / pulgadas**
- **Salida de datos RS232 Proximity**
- **Función Hold**

**Suministro:**

Incluye trazador n.º 444010 tam. 75.

Pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 498948.

## Descripción técnica

Lectura	0,0005 pul
Sección transversal de columna de medición	30×12 mm
Lectura	0,01 mm
Superficie de pie anchura	110 mm
Altura de trazado	600 mm
Superficie de pie longitud	165 mm
Límite de error	0,05 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Altura de las cifras	11 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

024630 1000

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas  
Capacidad de medición máxima 1000 mm

## Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud 150 mm	444010 150
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud 75 mm	444010 75