

Garant**Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	444000 300
GTIN	4045197889829
Clase de artículo	41F

Descripción**Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Posibilidad de trazado a partir de 0; por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Indicador LCD fácilmente legible y de alto contraste, 11 mm. Incl. salida de datos. Incl. ajuste fino y tornillo de sujeción.

Modelo de texto publicitario:

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción. Indicador LCD fácilmente legible y de alto contraste, 11 mm. Incl. salida de datos.

Función:

- **Posición cero en cualquier posición**

- **Preajuste**
- **Cambio mm / pulgadas**
- **Salida de datos RS232 Proximity**
- **Función Hold**

Suministro:

Incluye trazador n.º 444010 tam. 75.

Pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Descripción técnica

Sección transversal de columna de medición	30×12 mm
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
Superficie de pie anchura	110 mm
Límite de error	0,04 mm
Altura de trazado	300 mm
Superficie de pie longitud	165 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Altura de las cifras	11 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

024630 300

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas
Capacidad de medición máxima 300 mm

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud
75 mm

444010 75

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032

Cable de conexión Tipo R2

498948 R2

Cable de conexión Tipo USB2

498948 USB2

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud
150 mm

444010 150