

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-840, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094264 10
GTIN	10076490475571
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

HyFlex® 11-840. Muy buen equilibrio entre la robusta resistencia al desprendimiento, comodidad mejorada y mayor libertad de movimientos, lo que los hace ideales para trabajos variables.

**Exentos de silicona**, evitando de este modo las impurezas por las partículas de silicona en piezas metálicas. Adecuados especialmente para el montaje de componentes de tamaño pequeño y mediano, trabajos generales.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	10
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso

Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	200 mm
Color	negro / gris
Peso	11,6 g
Tecnología de punto	15G
Norma	EN 407
Aplicación	reutilizable
Material	Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso