

Garant**Calibre de alturas de precisión con lupa, Altura de trazado: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443450 300
GTIN	4045197889904
Clase de artículo	41F

Descripción**Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Lectura sin paralaje con graduación fina de alto contraste. **Lupa adicional para una lectura óptima.** Todas las piezas de lectura son antideslumbrantes con cromado mate. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo.

Modelo de texto publicitario:

Pie resistente con superficie de apoyo rectificada y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción.

Lupa adicional para una lectura óptima. Todas las piezas de lectura son antideslumbrantes con cromado mate.

Suministro:

Incluye trazador n.º 444010 tam. 75.

Descripción técnica

Altura de trazado	300 mm
Límite de error	0,05 mm
Superficie de pie longitud	165 mm
Sección transversal de columna de medición	30×12 mm
Nonio	1/50 mm
Superficie de pie anchura	110 mm
Calibración	E1
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

Servicios

Calibración Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024630 300
Calibración DAkkS Pie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024640 300

Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud 75 mm	444010 75
--	-----------