



Par de guantes FlexMech® 663, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094255 11 |
| GTIN | 4008198766315 |
| Clase de artículo | 04Q |

Descripción

Ejecución:

FlexMech® 663. El guante cuenta con una alta resistencia a la abrasión y un buen ajuste ergonómico. Sensibilidad al tacto sobresaliente, con alta transpirabilidad. **Exentos de silicona** y lavable.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Quality Dress | FlexMech 663 |
| Talla de guante | 11 |
| Serie | FlexMech® |
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenido | 11 |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| EN 388 | 4131X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material de base | Poliamida |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Longitud | 240 - 260 mm |
| Color | negro / gris |
| Peso | 54 g |
| Tecnología de punto | 15G |
| Norma | EN 407 |
| Calor por contacto hasta | 100 °C |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | 1 |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |