

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-925, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094248 9
GTIN	10076490612129
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-925. Guantes con **tecnología de costura de grosor 18** y recubrimiento doble de nitrilo y espuma de nitrilo para una muy buena combinación de alta delicadeza, agarre seguro con aceite y buena protección de la piel. La nueva tecnología de agarre desarrollada reduce el riesgo de caídas de objetos de la mano en áreas de trabajo dinámicas. Adecuados especialmente para la clasificación e inspección de piezas ligeras, montaje de piezas de trabajo aceitosas, carga y descarga de líneas de producción, trabajos de mantenimiento.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso

Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	3111A
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	205 mm
Color	azul
Peso	17,5 g
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Material	Nitril
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso