

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-925, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 094248 7       |
| GTIN              | 10076490458642 |
| Clase de artículo | 04P            |

**Descripción****Ejecución:**

HyFlex® 11-925. Guantes con **tecnología de costura de grosor 18** y recubrimiento doble de nitrilo y espuma de nitrilo para una muy buena combinación de alta delicadeza, agarre seguro con aceite y buena protección de la piel. La nueva tecnología de agarre desarrollada reduce el riesgo de caídas de objetos de la mano en áreas de trabajo dinámicas. Adecuados especialmente para la clasificación e inspección de piezas ligeras, montaje de piezas de trabajo aceitosas, carga y descarga de líneas de producción, trabajos de mantenimiento.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Talla de guante         | 7            |
| Serie                   | HyFlex®      |
| Categoría de protección | Categoría II |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Tipo de guante                      | Guantes multiuso   |
| Contenido                           | 12                 |
| Característica de los guantes       | Exento de silicona |
| Característica de los guantes       | exento de látex    |
| EN 388                              | 3111A              |
| Material de base                    | Nailon spandex     |
| Recubrimiento                       | Nitril             |
| Variante de recubrimiento           | Recubrimiento 3/4  |
| Intervalo de aplicación             | Precisión          |
| Longitud                            | 205 mm             |
| Color                               | azul               |
| Peso                                | 17,5 g             |
| Tecnología de punto                 | 18G                |
| Aplicación                          | reutilizable       |
| Material                            | Nitril             |
| Clase de protección frente a cortes | A                  |
| Tipo de producto                    | Guantes multiuso   |