



Par de guantes RewoMech 641, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094377 11
GTIN	4008198764113
Clase de artículo	04Q

Descripción

Ejecución:

RewoMech 641. **Cuero artificial resistente** para la protección en trabajos mecánicos. Los guantes ofrecen al usuario un buen agarre también en piezas mojadas y protege la palma de la mano a través de la barrera de humedad de Tyvek® contra el aceite y la humedad. El puño está provisto de un cierre por adherencia. Los guantes son transpirables y se presentan como una alternativa a los guantes de cuero tradicionales. Adecuados especialmente para trabajos de transformación de plástico y metal, mecánica de precisión, trabajos de montaje y de transporte.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Quality Dress	RewoMech 641
Talla de guante	11
Categoría de protección	Categoría II

Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	2121X
Material de base	Cuero artificial
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	240 - 260 mm
Color	gris / negro
Peso	90 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	1
Tipo de producto	Guantes multiuso