

ejendals

Par de guantes Tegera® 618, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094363 7
GTIN	7392626057319
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 618. Guantes sintéticos de alta visibilidad en verde neón con 3/4 de revestimiento de látex negro resistente al agua para ámbitos de aplicación variados. Protección en zonas húmedas y resbaladizas. **No adecuados para el manejo de piezas aceitosas.**

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.
Color: negro / verde neón

Descripción técnica

Talla de guante	7
Serie	Tegera®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12

EN 388:2016	2132X
Material de base	Poliéster
Recubrimiento	Espuma de látex
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	230 mm
Color	negro / verde neón
Tecnología de punto	13G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso