

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 19X0,35mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 574900 19X0,35 |
| GTIN | 4017359126295 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Alambre de calidad inoxidable 1.4401 (AISI 316). Cuerpo portante con recubrimiento plástico para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima | 20000 min ⁻¹ |
| Número de trenzados | 6 |
| Longitud de guarnición H ₁ | 28 mm |
| Ø del cepillo D ₁ | 19 mm |
| Grosor de las cerdas | 0,35 mm |
| Ø de mango D _s | 6 mm |
| Material dotación | Alambre INOX |
| Trenzado | trenzado a la izquierda |

Tipo de producto

Cepillo tipo brocha