

**HOLEX****Par de guantes con botones, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094301 7
GTIN	4045197890146
Clase de artículo	02H

**Descripción****Ejecución:**

Guantes de montaje transpirables con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para tareas con una máxima necesidad de precisión, flexibilidad y tacto en entornos de trabajo secos y con poco aceite. Superficie con estructura especialmente fina gracias al sistema de acabado de alta calidad. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF. Con **granos de nitrilo adicionales** para un mejor agarre y una durabilidad más alta.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	7
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100

Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	4131X
Material de base	Lycra®, poliamida
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	255 mm
Color	negro / gris
Tecnología de punto	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso