

Calibre liso Pasa / No pasa A-ZC 6-13, Ø nominal: 93mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484020 93 |
| GTIN | 2050001952394 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa para **campos de tolerancia ISO A-ZC** en los **grados de tolerancia básica 6-13**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**
- **Indicar la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar campo de tolerancia (A-ZC) y grado tolerancia de base (6-13), p. ej., n.º 484020 10F10.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----|
| Campo de tolerancia | ZB |
| Campo de tolerancia | JS |
| Campo de tolerancia | T |
| Campo de tolerancia | E |
| Campo de tolerancia | X |
| Campo de tolerancia | FG |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Campo de tolerancia | N |
| Campo de tolerancia | B |
| Campo de tolerancia | ZC |
| Campo de tolerancia | K |
| Campo de tolerancia | U |
| Campo de tolerancia | EF |
| Campo de tolerancia | Y |
| Campo de tolerancia | G |
| Campo de tolerancia | P |
| Campo de tolerancia | C |
| Campo de tolerancia | Z |
| Campo de tolerancia | H |
| Campo de tolerancia | R |
| Campo de tolerancia | CD |
| Campo de tolerancia | ZA |
| Campo de tolerancia | J |
| Campo de tolerancia | S |
| Campo de tolerancia | D |
| Campo de tolerancia | V |
| Campo de tolerancia | F |
| Campo de tolerancia | M |
| Campo de tolerancia | A |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Calidad | 12 |
| Calidad | 7 |
| Calidad | 8 |
| Calidad | 6 |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Calidad | 13 |
| Calidad | 11 |
| Calidad | 10 |
| Calidad | 9 |
| medida nominal | 93 mm |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Calibración | M2 |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |

Servicios

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm | 028300 200 |
| Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm | 028340 200 |