



Punta para Torx Plus® IPR, 1/4 pulgadas E 6,3 con perforación, Perfil IPR Torx Plus®: 30IPR



Datos de pedido

Número de pedido	674256 30IPR
GTIN	4013288160911
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Para tornillos con perfil IPR Torx Plus® y arandela de seguridad.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleaciones especiales de acero al cromo vanadio, tenaces.

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Longitud total	50 mm
Perfil Torx Plus® IPR	30IPR
Quality Dress	867/4 IPR
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX PLUS® IPR con perforación
Material	Aleaciones especiales de acero al cromo vanadio, tenaces

Tipo de producto

Herramienta de puntas