

## Brazo de carga rígido, Longitud básica m / capacidad de carga t: 2,4/1



### Datos de pedido

Número de pedido	919973 2,4/1
GTIN	4052462012745
Clase de artículo	94B

### Descripción

#### Ejecución:

Los brazos de carga aumentan el alcance de la carretilla elevadora. Estable construcción de acero con engarces de acceso para brazos de horquilla. También adecuadas para carretilla elevadora de asiento transversal. Cadena de seguridad contra el resbalamiento accidental y un gancho de carga giratorio. Versión rígida con 3 posiciones de gancho posibles.

#### Lacado:

Posibilidad de elección de **pintura** azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

#### Nota:

¡Tenga en cuenta la capacidad de carga de la carretilla elevadora!

### Descripción técnica

Anchura	600 mm
Longitud básica	2400 mm
Medida interior de las entradas anchura	220 mm
Capacidad de carga en el ojal exterior	100 kg
Capacidad de carga máxima	1000 kg
Peso	49 kg
Medida interior de las entradas altura	80 mm
Distancia entre engarces de acceso	160 mm

Selección del color	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo de producto	Brazo de carga