

Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC180, Tipo: 10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 574495 10 |
| GTIN | 4013349528292 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de **bolsa de carburo de silicio** flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para **matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido**. Produce **superficies rectificadas uniformemente con alta precisión**, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| adecuado para Ø de agujero | 9,1 - 10 mm |
| Longitud de trabajo L ₃ | 60 mm |
| Ø del cepillo D ₁ | 11 mm |
| Ø de mango D _s | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Material dotación | Carburo de silicio |
| Símbolo de medio abrasivo | SiC |
| Tamaño de grano | 180 |
| N.º revoluciones recomend. | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Tipo de producto | Cepillos para interiores |

Accesorios

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 20 l

084205 20

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 0,25 l

084205 0,25

Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineralUV 80 Contenido 5 l

084205 5